



### Основные характеристики

Серия продукта	Linery
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный конец
Размер кабельного наконечника	Средний
Стандарты	NF C 63-023
Тип упаковки	Наконечники в ленте
Количество в одном комплекте	10 комплектов по 100
Сечение кабеля	0.25 мм <sup>2</sup>

### Дополнительные характеристики

Тип кабельного наконечника	Одиночный проводник
Дополнительная информация	С держателем маркировочной бирки
Цвет	Желтый
Материал окантовки	Не содержащий галогенов пластик
Материал трубы	Медь в соответствии с ISO 1337
Количество кабелей	1
Калибр AWG	AWG 26
Размер окантовки	Ø 2.3 мм
Диаметр трубы	1.1 мм
Длина	12 мм
Длина трубы	8 мм
Общая высота CAD	30 мм
Масса продукта	0,14 кг

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...105 °C
--------------------------------------	--------------

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0437 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---