



Основные характеристики

Серия продукта	Linery
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный конец
Размер кабельного наконечника	Средний
Стандарты	NF C 63-023
Тип упаковки	Наконечники в ленте
Количество в одном комплекте	10 комплектов по 100
Сечение кабеля	1 мм ²

Дополнительные характеристики

Тип кабельного наконечника	Одиночный проводник
Дополнительная информация	Без держателя маркировочной бирки
Цвет	Красный
Материал окантовки	Не содержащий галогенов пластик
Материал трубы	Медь в соответствии с ISO 1337
Количество кабелей	1
Калибр AWG	AWG 18
Размер окантовки	Ø 3,5 мм
Диаметр трубы	1,7 мм
Длина	14 мм
Длина трубы	8 мм
Масса продукта	0,1 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	UL
Рабочая температура окружающей среды	-20...105 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0437 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---