

# Технические характеристики продукта

Спецификации

## 4 X ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 10М

LU9RPB010

Код EAN : 3389119409766



### Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	LU9R
Тип продукта	Кабель Profibus

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys U
Длина	10 м

### Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Огнестойкий
Огнестойкость	Не поддерживающий горения

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	768,0 г
Высота упаковки 1	3,5 см
Ширина упаковки 1	25 см
Длина упаковки 1	25 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	4,317 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
-----------------	----------------------------------

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации <b>REACH</b>	Да
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---