



Основные характеристики

Диапазон	Masterpact
Краткое название устройства	MN diag
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения
Область применения	Безопасность
Совместимость серий продукта	Masterpact MTZ1 автоматический выключатель Masterpact MTZ2 автоматический выключатель Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения

Дополнительные характеристики

Способ управления	По сети связи
Функции сигнализации и диагностики	Проверка наличия обрывов в катушке Тип команды управления катушкой Состояние катушки MN
Напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz 24...30 V пост. ток
Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 U _n - во время отключение время 0,85 U _n - во время включение время
Подача напряжения удержания	4,5 Вт
Исполнение выключателя	Стационарный
Время выполнения команды выключателем	40 ms в +/- 5 % для Masterpact MTZ1 90 ms в +/- 5 % для Masterpact MTZ2 90 ms в +/- 5 % для Masterpact MTZ3

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно
