



### Основные характеристики

Серия продукта	Вставки Merten
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Функция выключателя	2-полюсн.
Комплектация изделия	Вставка
Материал	Металл Пластик
Степень защиты IP	IP20

### Дополнительные характеристики

Способ управления	Ключ
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами и лапками
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Макс. коммутируемый ток	10 mA

### Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
--------------------------------	--

---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

---

## Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---