



! ##### # #####

### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial S3D
Применение для устройства	Приложение для зажимов
Категория	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	300 мм
Номинальная ширина шкафа	300 мм
Номинальная глубина шкафа	150 мм
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Тип принадлежностей	Настенный монтаж Горизонтальное или вертикальное положение
Назначение изделия	Для оборудования оконечным устройством
Состав устройства	Замок 1 Дверь 1 Корпус 1

### Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Цельный корпус
Количество дверей	1 лицевая панель
Тип замка	Навинчиваемый
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Крышка невыпадающими винтами с буртиками 4 Chc M5x35
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	LACIE (BV)

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
-------------------	---------------------------------

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

### NSYSBS303015 ##### ##:



#### NSYSBM303012  
##### IP66 SBM300x300x120  
###-## 1  
##### End of Life | #### #: 20 ##### 2017