



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса
Тип устройства или его аксессуаров	Modular consoles
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	Н: -
Место монтажа	На верхней поверхности платы управления
Монтажная опора	Заглушки зависит от требования к модульным пультам
Совместимость серий продукта	Spacial SD
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 1 задняя панель 1 стопорная планка 1 замок 4 ползуны с уступом
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь
Цвет	Серый RAL 7035
Тип покрытия	Эпоксидно полиэфирное напыление
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Способ установки	Фиксирующий элемент - пульт управления расположение
Рабочий угол	75 °
Высота	484 мм
Ширина	400 мм
Глубина	Номинальн. : 300 мм Реальный : 361 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---