

Produktdatablad

Specifikationer



Golvtermostat 16A givare 4m Svart

012322RBB

! Utgått den: 31 dec. 2018

EAN-kod: 6438062130115

! Utgången

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Golvvärmetermostat
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet Per Set	1 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Funktion	2-pol
Temperaturinställningsområde	5...30 °C
Märkström	16 A vid 250 V
Lokal Indikering	LED (röd)uppvärmningsläge: LED (grön)drift:
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutning
Material	PC/ABS
Inbygggnadsdjup	24 mm
Diameter	83 mm
Utskjutande Mått	21 mm

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Vikt	150 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



RoHS/REACH

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

[EU RoHS-deklaration](#)