



Montageplåt, Prisma, EZC100 med vred vertikalt montage

03102

! Utgått den: 20 maj 2022

EAN-kod: 3303430031024

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Installerad Enhet	EZC100 Easyfact: utan jordfelsskydd fast - kontroll: vipa - vertikal installation
Poltal	1P: 15 x vertikal installationEZC100 fast 3P: 5 x vertikal installationEZC100 fast 4P: 3 x vertikal installationEZC100 fast
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	5 modul(er): EZC100 utan jordfelsskydd , direkt golvstående kapsling i 600 mm 5 modul(er): EZC100 utan jordfelsskydd , direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	150 mm
Produktens Vikt	1,1 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 1P 15 direct 5 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 1P 15 direct 5 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 3P 5 direct 5 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 3P 5 direct 5 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 5 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC100 without fixed toggle vertical 4P 3 direct 5 75 mm

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,2 cm
Förpackning 1 Bredd	12,8 cm
Förpackning 1 Djup	47 cm
Förpackning 1 Vikt	1,109 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	6
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	7,387 kg
Förpackningstyp 3	P06
Number Of Units In Package 3	24
Förpackning 3 Höjd	95 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	60 cm
Förpackning 3 Vikt	34,9 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)