



Montageplåt, Prisma, INF40/160
horisontellt montage med förlängt
vridhandtag

03114

! Utgått den: 20 maj 2022

! Utgången

EAN-kod: 3303430031147

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
Installerad Enhet	INF100...160 Fupact: fast - kontroll: Förlängt vridhandtag - horisontell installation INF100...160 Fupact: fast - kontroll: Förlängt vridhandtag - vertikal installation INF40 Fupact: fast - kontroll: Förlängt vridhandtag - horisontell installation INF63 Fupact: fast - kontroll: Förlängt vridhandtag - horisontell installation INF63 Fupact: fast - kontroll: Förlängt vridhandtag - vertikal installation
Poltal	3P: 1 x horisontell installationINF100...160 fast 4P: 1 x horisontell installationINF100...160 fast 3P: 2 x vertikal installationINF100...160 fast 4P: 2 x vertikal installationINF100...160 fast 3P: 1 x horisontell installationINF40 fast 4P: 1 x horisontell installationINF40 fast 3P: 1 x horisontell installationINF63 fast 4P: 1 x horisontell installationINF63 fast 3P: 3 x vertikal installationINF63 fast 4P: 2 x vertikal installationINF63 fast
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	7 modul(er): INF100...160, direkt golvstående kapsling i 600 mm 7 modul(er): INF100...160, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm 5 modul(er): INF40, direkt golvstående kapsling i 600 mm 5 modul(er): INF40, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm 5 modul(er): INF63, direkt golvstående kapsling i 600 mm 5 modul(er): INF63, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	200 mm
Produktens Vikt	1,92 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 3P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 3P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF40 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle horizontal 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 3P 3 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 3P 3 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 fixed extended rotary handle vertical 4P 2 direct 5 50 mm
-----------------	--

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	1,0 cm
Förpackning 1 Bredd	23,5 cm
Förpackning 1 Djup	47,0 cm
Förpackning 1 Vikt	1,418 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	10
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	14,784 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)