



Montageplåt, Prisma, ISFT 250 horisontellt montage

03124

! Utgått den: 20 maj 2022

EAN-kod: 3303430031246

! Utgången

Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fästplatta
Tillbehör / Separat Kategori	Installationstillbehör
Serie Kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma Pack 250 kapsling
Installationsbeskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Pack kapsling - bredd 600 mm
Installerad Enhet	ISFT250 Fupact: fast - kontroll: säkringshållare - horisontell installation
Porttal	3P: 1 x horisontell installationISFT250 fast
Antal Vertikala Moduler (50 Mm)	6 modul(er): ISFT250, direkt golvstående kapsling i 600 mm 6 modul(er): ISFT250, direkt väggmonterad kapsling i 600 mm 6 modul(er): ISFT250, direkt Pack kapsling i 600 mm
Standarder	IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA

Teknisk data

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Ytbehandling	Matt Slät
Färg	Vit (RAL 9001)
Bredd	600 mm
Höjd	100 mm
Produktens Vikt	1,46 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 50 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,5 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Bredd	18,5 cm
Förpackning 1 Djup	47 cm
Förpackning 1 Vikt	1,47 kg
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	40 cm
Förpackning 2 Djup	60 cm
Förpackning 2 Vikt	8,1 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	20
Förpackning 3 Höjd	45 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	32,4 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

✓ Produkt Med Halogenfria Plastdelar

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)