



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Kompatibilitetsintervall	Prisma G
Produkt eller komponenttyp	Fästplatta
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Beskrivning monteringsplatta	Isolerande
Installerad enhet	Compact : fast INV250 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast NSX100...160 med jordfelsskydd - kontroll: vippta - vertikal installation Compact : fast NSX250 med jordfelsskydd - kontroll: vippta - vertikal installation Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippta - vertikal installation Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippta - vertikal installation Compact : fast INV100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INV160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation Compact : fast INV200 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
Poltal	1 x 4P : fast : INV250 vertikal installation 1 x 4P : fast : INV100 vertikal installation 1 x 4P : fast : INV160 vertikal installation 1 x 4P : fast : INV200 vertikal installation 1 x 4P : fast : NSX100...160 vertikal installation 1 x 4P : fast : NSX250 vertikal installation

Teknisk data

Installationsbeskrivning	Golvstående kabelfack - bredd 300 mm Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
Antal vertikala moduler (50 mm)	12 module(s) : INV100, direct in 300 mm Wide floor-standing duct 12 module(s) : INV100, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct 12 module(s) : INV160, direct in 300 mm Wide floor-standing duct 12 module(s) : INV160, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct 12 module(s) : INV200, direct in 300 mm Wide floor-standing duct 12 module(s) : INV200, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct 12 module(s) : INV250, direct in 300 mm Wide floor-standing duct 12 module(s) : INV250, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct 9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack 9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp 9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack 9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp 9 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack 9 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp 9 modul(er) : NSX250 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack

9 modul(er) : NSX250 med jordfelskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp

Höjd	150 mm
Bredd	300 mm
Produktens vikt	0.74 kg
Material	Stål
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit RAL 9001

Miljö

Standarder	IEC 61439-2 NF C 15-100
------------	----------------------------

Hållbarhetsinformation

RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 0807 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Miljöprofil	Tillgänglig Produktmiljöprofil
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan