

E-nummer : 1835006  
EAN-kod : 6438054013761  
Lagerkod : Lagerförd



### Produktdata

Produktområde	Aqua-Stark
Produkt eller komponenttyp	Strömställare
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färgton	Polarvit NCS 0502-Y
Kvantitet per set	5 st

### Teknisk data

Aktor	Vippa
Form	Fyrkant
Apparatmontering	Utanpåliggande
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Märkström	16 A, 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fast) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fåtrådig (FK))
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv underdel
Höjd	75 mm
Bredd	60 mm
Utskjutande mått	46 mm

## Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP44 inomhus/utomhus

## Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÅVV)	Kompatibel - sedan 0852 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Miljöprofil	Tillgänglig <a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan