



Effektbrytare NSC100N 4 pol 32 A

28133

! Utgått den: 30 juni 2020

EAN-kod: 3303430281337

! Utgången

Produktdata

Produktområde	Compact
Produktfamilj	Compact
Produktnamn	Compact NSC
Enhetens Korta Namn	Compact NSC100N
Typ Av Produkt Eller Komponent	Effektbrytare
Enhetsapplikation	Distribution
Antal Poler	4P
Typ Av Nät	DC AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
[In] Märkström	100 A vid 40 °C
[Ui] Isolationsspänning	750 V överensstämmer med IEC 60947-2
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Ue Märkspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-2 DC 690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
Kapacitet För Brytare	N
Brytförmåga	10 kA överensstämmer med UL 508 vid 600 V AC 50/60 Hz 18 kA överensstämmer med UL 508 vid 480 V AC 50/60 Hz 42 kA överensstämmer med UL 508 vid 240 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz 18 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz 18 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz 42 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz 5 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 125 V DC 5 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 250 V DC 2P
Lämplighet För Isolation	Ja överensstämmer med IEC 60947-2
Koordinationstyp	Kategori A
Utlösarnamn	TM-D
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Märkström Utlösare	32 A
Skyddstyp	Överlastskydd (termiskt) Korttidsskydd (magnetiskt)

Teknisk data

Manövertyp Vippa

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Montagefästen	DIN-skena
Uppströms Anslutning	Front
Nedströms Anslutning	Front
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 7000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In
Magnetiskt Trippström	600 A
Jordfelsskydd	Med
Höjd	120 mm
Bredd	90 mm
Djup	80 mm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut