

# Produktdatablad

Specifikationer



## Montageskruv, Thorsman, TSC-4.2x32, PH2 dubbel gänga härdat/elförzinkat stål, 100st/fp

E-nummer:  
1546004

3782030

EAN-kod: 7315883782039

### Produktdata

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Produktområde                  | Thorsman                              |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Installation screw                    |
| Enhetens Korta Namn            | TSC                                   |
| Enhetsapplikation              | De flesta material<br>Plåt 2 x 0,9 mm |
| Skruvtyp                       | Fullt gängad med dubbelgänga          |
| Verktygstyp                    | skruvmejsel<br>powerdriver            |
| Kvantitet Per Set              | Sats om 100                           |

### Teknisk data

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Skruvdiameter      | 4,2 mm                             |
| Skruvlängd         | 31 mm                              |
| Typ Av Skruvhuvud  | Stor tunnt huvud                   |
| Typ Av Skruvmejsel | Philips nr 2                       |
| Material           | Skruv: härdat stål elektropläterad |

### Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal I Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 Höjd    | 1,100 cm |
| Förpackning 1 Bredd   | 1,100 cm |
| Förpackning 1 Djup    | 3,300 cm |
| Förpackning 1 Vikt    | 3,300 g  |

### Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation   [Ja](#)

## Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-deklaration</a>                                                                                       |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>       |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina) |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                      |
| Cirkulationsprofil   | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |