



## Montageplatta UFB-MP till UFB-900, kvadratisk hål, 292x292 mm

E-nummer:  
1168341 5197795

EAN-kod: 7315885197794

### Produktdata

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Produktområde                  | Thorsman                              |
| Produktnamn                    | Thorsman UFB                          |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Installationsskydd                    |
| Typ Av Golv                    | Flytspacklat golv                     |
| Produktdestination             | För golvbox<br>För uttagspost POS-200 |
| Material                       | Stålplåt (sendzimirförzinkad)         |
| Kvantitet Per Set              | 1 st                                  |
| Omgivningstemperatur Vid Drift | -20...60 °C                           |
| Ip-Kapslingsklass              | IP20                                  |
| Längd                          | 361 mm                                |
| Höjd                           | 3 mm                                  |
| Bredd                          | 361 mm                                |

### Förpackningsinformation

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Förpackningstyp 1     | PCE        |
| Antal I Förpackning 1 | 1          |
| Förpackning 1 Höjd    | 0,300 cm   |
| Förpackning 1 Bredd   | 36,100 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 36,100 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 1,038 kg   |
| Förpackningstyp 2     | P12        |
| Antal I Förpackning 2 | 200        |
| Förpackning 2 Höjd    | 35,000 cm  |
| Förpackning 2 Bredd   | 80,000 cm  |
| Förpackning 2 Djup    | 120,000 cm |
| Förpackning 2 Vikt    | 224,000 kg |

### Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

# Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Eu Rohs-Direktiv   | Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning |
| Miljöupplysning    | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                   |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder        |