

Produktdatablad

Specifikationer

Bild av AP7555 Schneider



Rack-PDU, basmodell, 0 U,
22 kW, 400 V, (6) C19 och (3)
C13

E-nummer:
5267875 AP7555

! Utgått den: 10 juni 2022

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Färg	Svart
Pdu-Typ	Enkel
Cord Length	1,83 m
Antal Kablar	1
Tillgänglig Utrustning	Installationshandbok Monteringskit (montering utan verktyg)

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 fas
Höjd	92,7 cm
Bredd	5,5 cm
Output Voltage	230 V
Djup	8,8 cm
Produktens Vikt	4,75 kg
Placering (Vid Montage)	Bakre
Montering Preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Montagesätt	Rack-mounted
Rack Units	0U
Montageposition	Vertikal
Acceptabel Inspänning	200...250 V
Maximal Linjeström	32 A
Ingångsström Gränser	32 A
Nätfrekvens	47...63 Hz
Total Number Of Outlets	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	CE GOST VDE
Omgivningstemperatur Vid Drift	−5...45 °C
Relativ Fuktighet	5...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−25...65 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	5...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	105,4 cm
Förpackning 1 Bredd	28,6 cm
Förpackning 1 Djup	7 cm
Förpackning 1 Vikt	6,237 kg

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet



Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Blyfri

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)