

# Produktdatablad

Specifikationer



## RACK-PDU, MÄTARFÖRSEDD, NOLL U, 22 kW, 230 V, (12)C19 & (6)C13

E-nummer:  
5267885

AP7856

! Utgången

! Utgått den: 17 sep. 2021

! Service avslutas den: 9 nov. 2022

### Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

### Produktdata

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Färg                   | Svart                                                                                                              |
| Pdu-Typ                | Försedd med mätare                                                                                                 |
| Cord Length            | 0,91 m                                                                                                             |
| Antal Kablar           | 1                                                                                                                  |
| Tillgänglig Utrustning | Dokumentations-CD<br>Installationshandbok<br>Fästen för rackmontering<br>RS-232-konfigurationskabel<br>Garantikort |

### Teknisk data

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Input Voltage           | 400 V 3 fas                |
| Höjd                    | 162,6 cm                   |
| Bredd                   | 5,6 cm                     |
| Output Voltage          | 230 V                      |
| Djup                    | 4,4 cm                     |
| Produktens Vikt         | 6,59 kg                    |
| Placering (Vid Montage) | Sida                       |
| Montering Preferens     | No preference              |
| Input Plug Type         | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
| Montagesätt             | Rack-mounted               |
| Rack Units              | 0U                         |
| Montageposition         | Vertikal                   |
| [In] Märkström          | 32 A                       |
| Maximal Linjeström      | 32 A                       |
| Ingångsström Gränser    | 32 A                       |
| Lastkapacitet           | 22000 VA                   |
| Antal Kraftuttag        | 18                         |
| Nätfrekvens             | 50/60 Hz                   |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Total Number Of Outlets | 6 IEC 60320 C13<br>12 IEC 60320 C19 |
|-------------------------|-------------------------------------|

## Miljö

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktcertifieringar                | CE<br>GOST<br>VDE                                            |
| Standarder                           | EN 55022 klass A<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3 |
| Omgivningstemperatur Vid Drift       | -5...60 °C                                                   |
| Relativ Fuktighet                    | 5...95 %                                                     |
| Arbetshöjd Över Havet                | 0...10000 ft                                                 |
| Omgivande Lufttemperatur För Lagring | -25...65 °C                                                  |
| Relativ Fuktighet, Lagring           | 5...95 %                                                     |
| Lagringsaltitud                      | 0,00...15240,00 m                                            |

## Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal I Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 Höjd    | 212,1 cm |
| Förpackning 1 Bredd   | 12,1 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 15,2 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 9,3 kg   |

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   Transparens

## Resursprestanda



Energieffektiv Produkt



Take-Back Program Available

## Välbefinnandeprestanda



Blyfri



Kvikksilverfri



Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)