



MasterSwitch VM, noll U, 16 A, 208 & 230 V, (8)C13

AP9229

⚠ **Utgått den:** 14 juni 2022

⚠ **Utgången**

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Färg	Beige
Cord Length	2,50 m
Antal Kablar	1
Tillgänglig Utrustning	3 m RJ11-kabel Cd med programvara Fästen för rackmontering Användarmanual

Teknisk data

Input Voltage	120 V 208 V 230 V
Höjd	118,1 cm
Bredd	4,4 cm
Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Djup	4,4 cm
Produktens Vikt	3,18 kg
Montering Preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Rack Units	0U
Montageposition	Vertikal
Acceptabel Inspänning	90...250 V
Maximal Linjeström	16 A
Ingångsström Gränser	16 A
Lastkapacitet	3328 VA
Nätfrekvens	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	8 IEC 60320 C13

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Produktcertifieringar	C-Tick CSA DOC/Industry Canada UL erkänd VCCI VDE
Standarder	EN 55022 klass A EN 55024 FCC part 15 klass A UL 1950
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...45 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...65 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	132,7 cm
Förpackning 1 Bredd	8,3 cm
Förpackning 1 Djup	17,1 cm
Förpackning 1 Vikt	3,632 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--