



Dimmer, Wis(er), puck för LED-belysning, kan styras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, vit/grön

E-nummer: 1360938 CCT5010-0003

EAN-kod: 3606486863121

Produktdata

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktens Varumärke           | Schneider Electric |
| Produktfamilj                  | Wiser              |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Connected dimmer   |
| Färg                           | Grön<br>Vit        |

Teknisk data

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning              | Produkt i alla delar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Färg                            | Grön<br>Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ Av Last                     | LED-lampa: 0...200 W vid 230 V AC (RC LED läge)<br>Glödlampa: 0...300 W vid 230 V AC<br>230 V halogenlampa: 0...200 W vid 230 V AC<br>Halogen lampa med elektronisktrafo: 0...300 W vid 230 V AC                                                                                                                                         |
| Typ Av Dimmer                   | Trailing edge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimmer Applikation              | Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimmerkontroll                  | Local control by push-button<br>Fjärrkontroll<br>Memory function                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ue Märkspänning                 | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standby Konsumtion              | < 0.4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tillhörande Säkring             | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skyddstyp                       | Överhettningsskydd<br>Kortslutningsskydd<br>Automatiskt överlastskydd                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ytbehandling                    | Obehandlad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokal Indikering                | LED (green/red/orange)programming indication:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manövertyp                      | Lokal styrning dimmra upp/ner<br>Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen på/av koppling<br>Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen dimmra upp/ner<br>Fjärrstyrning Wiser App på/av koppling<br>Fjärrstyrning Wiser App dimmra upp/ner<br>Fjärrstyrning Wiser App programmering av enhet                                                  |
| Mjukvara                        | Wiser by SE App: dimrings område<br>Wiser by SE App: programmera omkopplingstiden<br>Wiser by SE App: aktivera timerläget<br>Wiser by SE App: hantering av dimmläget<br>Wiser by SE App: aktivera ljusstyrka / minnesfunktion<br>Wiser by SE App: aktivera timer funktion/ överstyrning<br>Wiser by SE App: Uppgradera enhetens firmware |
| Maximalt Antal Anslutna Enheter | <10 Zigbee 3.0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakterade Hjälpkontakter | Maximalt 10 vippptryckknappar                                                           |
| Kabellängd                  | 50 m                                                                                    |
| Anslutningskonfiguration    | 3 wires with neutral<br>Kräver ej nolledare                                             |
| Anslutningar - Plintar      | Skruvanslutning                                                                         |
| Anslutningskapacitet        | 1.5...2.5 mm² för fast kabel (kablar)<br>1.5...2.5 mm² för fätrådig (FK) kabel (kablar) |
| Montagefästen               | Wall box<br>DIN rail with accessory<br>Installationsdosa                                |
| Apparatmontering            | Infälld                                                                                 |
| Typ Av Installation         | Inomhusinstallation                                                                     |
| Inbyggnadsdjup              | 25 mm                                                                                   |
| Djup                        | 18,5 mm                                                                                 |
| Bredd                       | 45 mm                                                                                   |
| Höjd                        | 45 mm                                                                                   |
| Produktens Vikt             | 0,023 kg                                                                                |

## Miljö

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Omgivningstemeperatur Vid Drift | -5...35 °C               |
| Ip-Kapslingsklass               | IP20                     |
| Ik-Skyddsgrad                   | IK02                     |
| Miljökaraktistik                | Inomhusbruk              |
| Arbetshöjd Över Havet           | <= 2000 m                |
| Produktcertifieringar           | CE<br>RoHS<br>Zigbee 3.0 |

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal I Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 Höjd    | 4,300 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 7,700 cm  |
| Förpackning 1 Djup    | 8,000 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 60,000 g  |
| Förpackningstyp 2     | S02       |
| Antal I Förpackning 2 | 50        |
| Förpackning 2 Höjd    | 15,000 cm |
| Förpackning 2 Bredd   | 30,000 cm |
| Förpackning 2 Djup    | 40,000 cm |
| Förpackning 2 Vikt    | 3,336 kg  |

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

## Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Kompatibel](#)  
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)  
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)