

Produktdatablad

Specifikationer



Gateway, Wiser, används som nätverksnod, hanteras via Wiser by SE-appen, Zigbee 3.0, vit

E-nummer: 1724004 CCT501901

EAN-kod : 3606481909787

Produktdata

Produktfamilj	Wiser
Typ av produkt eller komponent	Hub
Enhetsapplikation	Gränssnitt för Zigbee/IP-nätverk
Färg	Vit

Teknisk data

Typ av kommunikationsnätverk	Ethernet överensstämmer med IEEE 802.3 WLAN 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.11 b/g/n ZigBee 2,4 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Ethernetport	10/100BASE
Anslutningstyp	Micro USB-port hona 1 x för adapter 2-stifts anslutningsplint 1 x
Elektrisk anslutning	Kabel, 0,25...1,5 mm ² (terminal)
[Us] driftspänning	5 V DC, <1 A 12 V DC, <0,5 A
Realtidsklocka	Med RTC-battery set
Lokal indikering	3 LED (vit)indikator:
Bredd	86 mm
Höjd	86 mm
Djup	34 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	10...90 %
Miljökaraktäristik	Inomhusbruk
IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	EN 62368-1 IEC 62368-1
Produktcertifieringar	CE Zigbee 3.0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,000 cm
Förpackning 1 bredd	13,500 cm
Förpackning 1 djup	19,000 cm
Förpackning 1 vikt	438,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	8
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	3,755 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Förpackning 3 höjd	64,500 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	162,200 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Rekommenderade ersättningsprodukter