

Produktdatablad

Specifikationer



Takdosa, Multifix, 85mm, c/c
70mm, stutsar 8x Ø16, 2x Ø20,
knockouts i botten, putslock, grå

E-nummer:
1420650

IMT36342

EAN-kod: 3606480162060

Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktfamilj	Multifix
Produktnamn	Multifix Ceiling
Typ Av Produkt Eller Komponent	Takdosa med muffar och knock-outs
Kvantitet Per Set	Sats med 25

Teknisk data

Enhetskomposition	Lock Med studsarna placerade 85mm från dosans framkant
Montagefästen	Ihålig vägg
Antal Studsar	2 - diameter: 20 mm 8 - diameter: 16 mm
Kabelingång	2 knock-out för 16 mm botten ledning 2 knock-out för 20 mm botten ledning
Färg	Grå
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Diameter	83 mm
Avstånd Mellan Centrum	70 mm
Längd	145 mm
Bredd	145 mm
Djup	111 mm
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Maximalt Kabeltvärsnitt	2,5 mm²
Tätning	Utan
Internt Djup	108 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...90 °C
Ip-Kapslingsklass	IP30

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 Höjd	14,400 cm
Förpackning 1 Bredd	14,700 cm
Förpackning 1 Djup	14,100 cm
Förpackning 1 Vikt	192,000 g

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder