



Snabbkopplingsplint, Thorsman,
Grön, 5 ledare, 100st/fp

E-nummer:
1441001IMT36345

- ⚠ Utgått den: 10 maj 2022
- ⚠ Service avslutas den: 30 sep. 2022

⚠ Utgången

EAN-kod: 3606480199486

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ Av Produkt Eller Komponent	Plintblock
Färg	Grön
Kvantitet Per Set	Sats om 100

Teknisk data

Anslutningar - Plintar	Skruv 0,5...12,5 mm ² fast kabel Skruv 0,5...12,5 mm ² flexibel kabel Skruv 0,5...12,5 mm ²
Ue Märkspänning	450 V 600 V
Material	Koppar: insats PA (polyamid): täcklock PC (polykarbonat): hus Rostfritt stål: fjäder
Höjd	8,9 mm
Bredd	15,7 mm
Längd	26 mm

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur Vid Drift	90 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	0,89 cm
Förpackning 1 Bredd	1,57 cm
Förpackning 1 Djup	2,6 cm
Förpackning 1 Vikt	2,3 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)