

Specifikationer



E-nummer:

1458023

IMT37307

EAN-kod: 3606480398872

Produktområde	Thorsman TET
Produkttyp	Tätning
Färg	Grå
Kvantitet Per Paket	Sats om 50

Material	EPDM
Kabeldiameter	10...14 mm
Håltagningsdiameter	23 mm
Höjd	22 mm
Bredd	28 mm
Längd	28 mm

Ip-Klass	IP67
----------	------

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,500 cm
Förpackning 1 Bredd	3,000 cm
Förpackning 1 Djup	3,000 cm
Förpackning 1 Vikt	7,600 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	50
Förpackning 2 Höjd	7,000 cm
Förpackning 2 Bredd	12,000 cm
Förpackning 2 Djup	13,000 cm
Förpackning 2 Vikt	385,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	1350
Förpackning 3 Höjd	30,000 cm

20 apr. 2024

Förpackning 3 Bredd	30,000 cm
Förpackning 3 Djup	40,000 cm
Förpackning 3 Vikt	10,762 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder