

# Produktdatablad

Specifikationer



## Apparatudosa Bigbox 1,5 modul, 13mm, 2x flexibla kombistudsar Ø16/20, putslock

E-nummer:

1421345

IMT37330

! Utgått den: 12 jan. 2022

! Utgången

EAN-kod: 3606480492136

### Produktdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Produktområde                  | Multifix          |
| Produktnamn                    | Multifix Eco      |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Stor apparatudosa |
| Enhetsapplikation              | Enkelgips         |
| Kvantitet Per Set              | Sats med 25       |

### Teknisk data

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Apparatmontering       | Infälld                                           |
| Enhetskomposition      | Studsar med låsbläck av rostfritt stål<br>Lock    |
| Montagefästen          | Skiva - tjocklek: 13 mm                           |
| Antal Combistudsar     | 2 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar) |
| Antal Fack             | 1,5 fack                                          |
| Färg                   | Grå                                               |
| Material               | PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)     |
| Avstånd Mellan Stöd    | 60 mm                                             |
| Diameter               | 70 mm                                             |
| Internt Djup           | 55 mm                                             |
| Längd                  | 193 mm                                            |
| Bredd                  | 71 mm                                             |
| Djup                   | 71 mm                                             |
| Kabel Area/Dimension   | 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Rördiameter            | 20 mm                                             |
| Tätning                | Utan                                              |
| Anslutningar - Plintar | Skruvad                                           |

### Miljö

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Standarder                     | IEC 60670-1 |
| Omgivningstemperatur Vid Drift | -25...60 °C |
| Ip-Kapslingsklass              | IP40        |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

# Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal I Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 Höjd    | 5,7 cm  |
| Förpackning 1 Bredd   | 7 cm    |
| Förpackning 1 Djup    | 19,1 cm |
| Förpackning 1 Vikt    | 96 g    |

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

## Certifieringar och standarder

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-deklaration</a>                                                                                       |
| Eu Rohs-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>       |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina) |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                      |
| Cirkulationsprofil   | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder                                                                           |