

Produktdatablad

Specifikationer



Apparatdosa, Multifix, 12-27 mm, 4 stuts, kombi Ø16-20, flexibel, 1-mod, regelfäste, gängad skruvring, putslock, mörkgrå

E-nummer: 1420187 IMT80254

EAN-kod : 3606481455581

Produktdata

Produktområde	Multifix
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Kvantitet per set	Sats med 35

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Fäste för stålbalk
Montagefästen	Skiva - tjocklek: 12...27 mm
Antal combistudsar	4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack	1 fack
Färg	Grå (RAL 7016) Grå
Material	PP (polypropylen)
Diameter	73 mm
Längd	171 mm
Bredd	71 mm
Djup	57 mm
Produktens vikt	0,12403 kg

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP30

Förpackningsinformation


Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	12,5 cm
Förpackning 1 djup	17,5 cm

Förpackning 1 vikt	124,03 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	35
Förpackning 2 höjd	31,1 cm
Förpackning 2 bredd	36,3 cm
Förpackning 2 djup	41,0 cm
Förpackning 2 vikt	4,871 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	630
Förpackning 3 höjd	110,0 cm
Förpackning 3 bredd	80,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	99,679 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Mått



Rekommenderade ersättningsprodukter