

Specifikationer



E-nummer:

1159718

INS12350

⚠ Utgått den: 20 aug. 2021

⚠ Service avslutas den: 31 dec. 2021

EAN-kod: 3606485123356

! Utgången

Produktområde	OptiLine 50
Typ Av Produkt Eller Komponent	Installationskanal
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet Per Set	10 m

Partisionering Fack	2 fack
Kanalstorlek	120 x 63 mm
Kanalmaterial	Plast
Storleksöppning Front	50 mm
Montering	Skruvmontage Med konsoler
Material	PVC (polyvinyl chloride)
Längd	2500 mm
Höjd	120 mm
Bredd	63 mm

Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C
Ip-Kapslingsklass	IP40
Ik-Skyddsgrad	IK07

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	12 cm
Förpackning 1 Bredd	6,3 cm
Förpackning 1 Djup	250 cm
Förpackning 1 Vikt	1 kg

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder