



Produktdata

Produktområde	Unica System+
Produktfamilj	Unica
Product type	Kabel
Colour	White

Teknisk data

Produktdestination	Power unit Modular unit
Typ av kabel	Kabel spänningsmatning
Montagesätt	Plug-in
Anslutningstyp	2-polig plug Schuko Fransk / Tyska
Interface	GST 18i3 hona
Rating	16 A at 250 V AC 50...60 Hz
Ledarmaterial	Stål
Kabelisolationsmaterial	PA (polyamid)
Montageposition	Rätvinkligt
Kabeldiameter	8,3 mm
Antal ledare	3 kabel (kablar) 1,5 mm ²
Kabellängd	3 m
Höjd	55 mm
Bredd	38 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)
