




## Z-element, Canalis KSA, 1000 A högkant, brandtätning



KSA1000DZCH4CF

! Utgått den: 5 feb. 2021

! Service avslutas den: 23 juli 2021

! Utgången

EAN-kod: 3606480003752

### Produktdata

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktområde                  | Canalis                                                                                                  |
| Produktnamn                    | KS                                                                                                       |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Z-vinkel                                                                                                 |
| Beskrivning Kanalskena         | Standard                                                                                                 |
| Enhetsapplikation              | Riktningssändring                                                                                        |
| [Ie] Märkdriftström            | 1000 A vid 35 °C                                                                                         |
| Ip-Kapslingsklass              | IP55 överensstämmer med IEC 60529                                                                        |
| Ue Märkspänning                | 230...690 V                                                                                              |
| Nätverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Arbetsvinkeln                  | 90 °                                                                                                     |
| Typ Av Riktningssändring       | riktning 1: högkant till höger - N-ledare mot upp<br>riktning 2: högkant till vänster - N-ledare mot upp |
| Färg                           | Vit (RAL 9001)                                                                                           |
| Dimensionstyp                  | Måttanpassad                                                                                             |
| Längd                          | 290...785 mm A<br>200...750 mm B<br>200...750 mm C<br>700...1200 mm with fire barrier                    |

### Teknisk data

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bredd                | 167 mm                     |
| Djup                 | 117 mm                     |
| Produktens Vikt      | 24,2 kg                    |
| Elektrisk Anslutning | Smord glidkontakt          |
| Montagesätt          | Med skruv                  |
| Standarder           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Miljö

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Ik-Skyddsgrad | IK08 conforming to IEC 62262 |
|---------------|------------------------------|

### Förpackningsinformation

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Förpackningstyp 1 | PCE |
|-------------------|-----|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Antal I Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 Höjd    | 16,7 cm |
| Förpackning 1 Bredd   | 92 cm   |
| Förpackning 1 Djup    | 157 cm  |
| Förpackning 1 Vikt    | 16,5 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

✓

Halogenfri Produkt

## Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Kompatibel

[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.