

# Produktdatablad

Specifikationer



## Neutralplint, till Resi9 CX och Pragma, 5 anslutningar, 1 x 25 mm<sup>2</sup> och 4 x max 4 mm<sup>2</sup>.

E-nummer:  
2201348 LGYT1N05

EAN-kod: 3606489580032

### Produktdata

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Linergy                                                          |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Plintblock                                                       |
| Tillbehör / Separat Kategori   | Anslutningstillbehör                                             |
| Serie Kompatibilitet           | Resi9 kapsling<br>Pragma kapsling<br>Kaedra kapsling<br>kapsling |
| Färg                           | Blå                                                              |

### Teknisk data

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erhållen Utrustning       | Hoppare 1,0 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montage Kapsling          | Infälld<br>Yta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [In] Nominell Märkström   | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ue Märkspänning           | 440 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antal Terminalblock       | 1 neutral (skruv- och snabbanslutning) med 5 anslutningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fördelningsblock Utgående | 1 x 25 mm <sup>2</sup> för neutral<br>4 x 4 mm <sup>2</sup> för neutral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anslutningar - Plintar    | Snabbanslutning (neutral) 6 mm <sup>2</sup> (halvstel) , 4 x<br>Snabbanslutning (neutral) 4 mm <sup>2</sup> (flexibel) , 4 x<br>Skruvanslutningar (neutral) 25 mm <sup>2</sup> (flexibel) , 1 x<br>Skruvanslutningar (neutral) 16 mm <sup>2</sup> (solid) , 1 x<br>Snabbanslutning (neutral) 6 mm <sup>2</sup> (solid) , 4 x<br>Snabbanslutning (neutral) 4 mm <sup>2</sup> (flexibel med hylsa) , 4 x<br>Skruvanslutningar (neutral) 25 mm <sup>2</sup> (halvstel) , 1 x |
| Antal Givare              | 1 for jumper för att ansluta ett annat terminalblock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bredd                     | 26,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höjd                      | 45,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Djup                      | 40,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marknadssegment           | Kommersiella byggnader<br>Bostäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Miljö

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Omgivande Lufttemperatur För<br>Lagring | -25...60 °C |
|-----------------------------------------|-------------|

### Förpackningsinformation

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Förpackningstyp 1     | PCE |
| Antal I Förpackning 1 | 1   |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Förpackning 1 Höjd           | 3 cm    |
| Förpackning 1 Bredd          | 11 cm   |
| Förpackning 1 Djup           | 15 cm   |
| Förpackning 1 Vikt           | 45 g    |
| Förpackningstyp 2            | S03     |
| Antal I Förpackning 2        | 50      |
| Förpackning 2 Höjd           | 30 cm   |
| Förpackning 2 Bredd          | 30 cm   |
| Förpackning 2 Djup           | 40 cm   |
| Förpackning 2 Vikt           | 2,95 kg |
| Förpackningstyp 3            | P12     |
| Number Of Units In Package 3 | 400     |
| Förpackning 3 Höjd           | 45 cm   |
| Förpackning 3 Bredd          | 80 cm   |
| Förpackning 3 Djup           | 120 cm  |
| Förpackning 3 Vikt           | 38,6 kg |

## Hållbarhet

**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

## Välbefinnandeprestanda

 Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

 Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

 Halogenfri Produkt

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-deklaration</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv     | Kompatibel<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a>                                                                            |
| Rohs-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)      |
| Weee                 | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |