

Produktdatablad

Specifikationer



Strömförsörjning, KNX
SpaceLogic, Spänningsförsörjning,
1280 mA med extra 30 V utgång, 6
DIN moduler, vit

E-nummer:
1739994 MTN6513-1201

EAN-kod: 3606481902818

Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömförsörjning
Busstyp	KNX
Topologi	TP256
Tillgänglig Utrustning	Nät drossel
Färg	Vit

Teknisk data

Total Number Of 18 Mm Modules	6
Montagefästen	DIN-skena
Märkspänning	180...264 V AC 50...60 Hz
Maximal Effektförbrukning I W	6,4 W
Maximal Kortslutningsström	3 A
Maximal Utgångsström	1280 mA
Utgångsspänning	30 V DC
Strömförsörjningstyp	SELV
Lokal Indikering	LED
Anslutningar - Plintar	0.5...4 mm² skruvanslutning för fast kabel 0.5...4 mm² skruvanslutning för fåtrådig kabel 0.5...2.5 mm² skruvanslutning för stranded with sleeve kabel
Höjd	90 mm
Bredd	108 mm
Djup	65 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...45 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-25...70 °C
Relativ Fuktighet	93 % ingen kondens
Arbetshöjd Över Havet	2000 m
Direktiv	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet

Förpackningsinformation

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,0 cm
Förpackning 1 Bredd	12,5 cm
Förpackning 1 Djup	16,0 cm
Förpackning 1 Vikt	506,0 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal I Förpackning 2	22
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	40,0 cm
Förpackning 2 Djup	60,0 cm
Förpackning 2 Vikt	12,004 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut