

E-nummer : 1739989
EAN-kod : 3606481816993



Produktdata

Produktområde	SpaceLogic KNX
Typ av produkt eller komponent	Dimmeraktor
Driftläge	KNX bussystem
Busstyp	KNX

Teknisk data

Montagefästen	DIN-skena
Ue märkspänning	230 V
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Antal utgångar	2
Typ av last	Glödlampa: 20...350 W vid 230 V Halogenlampa: 20...350 W vid 230 V LV halogen: 20...350 W vid 230 V RC LED lamp: 2...200 W vid 230 V RL LED lamp: 2...60 W vid 230 V

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------