

Produktdatablad

Specifikationer



Sidoväggar, Spacial SF, snabbfästen 2200x600

NSY2SPQ226

! Utgått den: 30 sep. 2020

! Service avslutas den: 14 dec. 2020

! Utgången

EAN-kod: 3606485125411

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / Separat Kategori	Kapslingstillbehör
Typ Av Produkt Eller Komponent	Sidogavel
Application	Allmän
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Placering (Vid Montage)	Kapslingens sidor
Kvantitet Per Set	1 st

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Spacial Spacial SF
Enhetskomposition	Fästdetaljer Sidogavel 2
Material	Stål
Färg	Grå (RAL 7035)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Montering	By clipping locks - Från utsidan av kapslingen placering
Höjd	2200 mm Nominell:
Bredd	600 mm Nominell:

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
[EU RoHS-deklaration](#)

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)