

Produktdatablad

Specifikationer



Väggskaap 300x300x200 utan montageplåt

E-nummer:

2578271

NSYS3D3320

EAN-kod: 3606480159725

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Kapslingshöjd	300 mm
Kapslingsbredd	300 mm
Kapslingsdjup	200 mm
Dörrtyp	Slät
Typ Av Montageplåt	Utan montageplåt
Typ Av Fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Dörr 1 Lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body Type	I ett stycke Föstärkt skena framtill
Antal Dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Tillgängligheten För Drift	Framsida
Löstagbara Delar	Dörr Med gångjärn Fläns med skruvar
Material	Stål
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV BV UL LR cUL GL
Produktens Vikt	4,562 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Nema Typ/Kapslingsklass	NEMA 4X/13
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	24,8 cm
Förpackning 1 Bredd	31,3 cm
Förpackning 1 Djup	31,8 cm
Förpackning 1 Vikt	4,562 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal I Förpackning 2	84
Förpackning 2 Höjd	202,8 cm
Förpackning 2 Bredd	100,0 cm
Förpackning 2 Djup	120,0 cm
Förpackning 2 Vikt	398,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder