



Golvskåp byggbart 1800x1000x600,med montageplåt , dubbeldörr

E-nummer:
2575661

NSYSF1810602DP

⚠ Utgår den: 30 sep. 2024

⚠ Kommer att utgå

EAN-kod: 3606485117591

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended Range	Spacial SF
Applikation	Allmän
Typ Av Produkt Eller Komponent	Flexibel kapsling
Kapslingshöjd	1800 mm
Kapslingsbredd	1000 mm
Kapslingsdjup	600 mm
Montage Kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Glidskena 2 MoFäste för montageplåt 4 Ramverk 1 Bakre panel 1 Tak 1 Montageplåt 1 Dörr 2 Låssystem med handtag 1 Blockeringssystem 1: Vänster dörr

Teknisk data

Uppbyggnad	Paneler och dörrar införlivas i strukturen Bildad av en enda sektion Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Öppningssida	Vänster (120 °) Höger (120 °)
Typ Av Dörr	Slät Front
Typ Av Montageplåt	Slät
Typ Av Fläns	Utan flänsplåt
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås Front höger dörr
Antal Dörrar	2 dörr(ar)Framsida:
Tillgängligheten För Drift	Framsida Baksida Sidorna
Löstagbara Delar	Dörr med skruvar Gångjärn Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt Bakre panel med skruvar Tak med skruvar Fäste för montageplåt med skruvar Glidskena med skruvar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Material	Galvaniserat stål Ramverk: Galvaniserat stål Stående profiler: Stålplåt Dörr: Stålplåt Paneler: Zamak Gångjärn: Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Produktens Vikt	159,122 kg

Miljö

Standarder	IEC 62208
Nema Typ/Kapslingsklass	NEMA 3R/12
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	69,0 cm
Förpackning 1 Bredd	104,5 cm
Förpackning 1 Djup	193,0 cm
Förpackning 1 Vikt	149,0 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder