

Produktdatablad

Specifikationer



Golvskåp fristående 2000x600x400, med montageplåt och delad bottenplåt

E-nummer:
2575566 NSYSM20640P

EAN-kod: 3606485120324

Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SM
Typ Av Produkt Eller Komponent	Kompakt kapsling
Application	Allmän
Installationstillbehör	Golvstående
Enhetskomposition	Hus 1 Flänsplåt 1 Låssystem med handtag 1: Dörr MoFäste för montageplåt 4 Montageplåt 1 Dörr 1
Löstagbara Delar	Dörr med skruvar Gångjärn Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt Fäste för montageplåt med skruvar
Kapslingshöjd	2000 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	400 mm

Teknisk data

Antal Dörrar	1 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Dörrtyp	Slät
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion	Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Typ Av Montageplåt	Slät
Typ Av Fläns	Standard
Kabelingång	1 ingång
Material	Galvaniserat stål Montageplåt: Stålplåt Skåpskropp: Stålplåt Dörr: Zamak Gångjärn:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten För Drift	Framsida
Produktens Vikt	112 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	UL BV DNV
Ik-Skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	213,000 cm
Förpackning 1 Bredd	84,500 cm
Förpackning 1 Djup	48,000 cm
Förpackning 1 Vikt	116,843 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder