

Produktdatablad

Specifikationer



ABS-box IP66 IK07 RAL7035
Int.H105W65D85
Ext.H117W74D94 Ogenomskinligt
hölje H40

NSYTBS1179H

EAN-kod: 3606480165238

Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa TBS
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Höjd	116 mm
Bredd	116 mm
Djup	94 mm
Intern Höjd	105 mm
Intern Bredd	65 mm
Internt Djup	85 mm
Montage Kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lock 1 Lockskruv 4
Kvantitet Per Set	Sats med 3
Konstruktion	Helgjuten
Typ Av Front	Högt lock
Typ Av Lockfixering	Plastskruv
Låstyp	Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara Delar	Lock Fixerade skruvar

Teknisk data

Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	TÜV
Isolationsklass	Klass II
Ip-Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
Ik-Skyddsggrad	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktens Vikt	0,146 kg
-----------------	----------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,4 cm
Förpackning 1 Bredd	9,4 cm
Förpackning 1 Djup	11,7 cm
Förpackning 1 Vikt	146 g
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	756
Förpackning 2 Höjd	120 cm
Förpackning 2 Bredd	80 cm
Förpackning 2 Djup	135 cm
Förpackning 2 Vikt	133 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvicksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder