

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi VDA Golvskåp 42HE Glasdörr H200XB80XD100 Svart

E-nummer:

2580639

NSYVDA42U810LN

! Utgår den: 30 juni 2024

EAN-kod: 3606480287589

! Kommer att utgå

Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Produktnamn	Actassi VDA
Typ Av Produkt Eller Komponent	19" kapsling
Enhetsapplikation	Kablering
Applications	Att montera 19 "utrustning Att skydda nätverksutrustning anslutning
Kapslingstyp	Nätverksskåp
Support Equipment	19 tums stativskenor 2 x infälld på 120 mm från fronten (delning 25 mm)
Front Face	Glasad dörr
Dörrtyp	Slät dörr - Reversibel öppnas vid 180 ° - med tvåpunkts låssystem (nyckel: EK333)Front
Tillgängligheten För Drift	Baksida Topp Framsida Sida
Avtagbara Delar	Dörr borttagbar verktygslös front Täckplåt botten Paneller borttagbar verktygslös sida Panel borttagbar verktygslös baksida Blindplatta utrustad med pensel packning topp
Colour	Svart (RAL 9011)dörr: Svart (RAL 9011)paneler: Svart (RAL 9011)topp och botten: Svart (RAL 9011)struktur:

Teknisk data

Enhetskomposition	Glasdörr 1 x front Paneller 2 x sida 19 tums stativskenor 2 x front Sammansatt struktur 1 x CBLX torx Panel 1 x baksida Reglerbara fötter 4 x Topplåt med borstlist 1 x topp
Load Rating	400 kg statisk 250 kg dynamisk
Back Face	Panel
Side Face	Panel
Antal Knockouter	1 hålbotten 1 hålävre del sidopanel 1 håltopp - delad i 3 delar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Installation Mode	Golvstående
Material	Stålplåt: struktur Stålplåt: dörr Galvaniserat stål: upprätt Stålplåt: panel
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Bredd	800 mm
Höjd	2000 mm
Djup	1000 mm
Produktens Vikt	121 kg
Antal Rackenhet	42HE
Målregion	EUROPA

Miljö

Ik-Skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	211,0 cm
Förpackning 1 Bredd	80,0 cm
Förpackning 1 Djup	102,0 cm
Förpackning 1 Vikt	126,4 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder