

Produktdatablad

Specifikationer



Nödljusarmatur, Exiway Smartled, Nödljus, Activa självtest, 280 lm, 1hs, NM, IP65, NiMH batteri

E-nummer:
7345569 OVA48305

EAN-kod: 3606480894251

Produktdata

Produktfamilj	Exiway
Produktnamn	Exiway Smartled
Typ Av Produkt Eller Komponent	Emergency luminaire
Enhetsapplikation	Anti-panic lighting
Funktion	Självtest
Operational Mode	Non-maintained
Antal Batterier	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Färg	Vit
Ljuskälla	10 x LED 0.3 W
Synlighet Avstånd	24 m

Teknisk data

Montagefästen	Tak Undertak Vägg
Ue Märkspänning	230 V 50/60 Hz AC
Effekt Förbrukning I Va	3,7 VA
Effektförbrukning I W	0,4 W
Isolationsklass	Klass II
Led Lifespan	100000 h
Testfunktion	Automatisk periodisk funktionell och varaktighets test
Autonomi	1 h
Laddningstid	12 h
Ljusflöde	Nödsituation: 280 lm for 1 h
Typ Av Glas	Serigrafisk skärm
Material	Polykarbonat Självlocknande
Höjd	127 mm
Djup	45,5 mm
Bredd	300 mm
Produktsens Vikt	0,717 kg

Miljö

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produktens lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Ip-Kapslingsklass	IP65
Ik-Skyddsgrad	IK07
Brandtålighet	850 °C
Produktcertifieringar	ENEC
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,000 cm
Förpackning 1 Bredd	13,300 cm
Förpackning 1 Djup	31,100 cm
Förpackning 1 Vikt	680,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	8
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	5,792 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	128
Förpackning 3 Höjd	86,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	111,000 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 Months
---------	-----------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut