

Produktdatablad

Specifikationer



Nödljusskylt, Exiway Smartexit,
Nödljus, Activa självtest, 26 m, 1.5
hs, M/NM, IP40, LFP batteri

E-nummer:
7345637 OVA48404

EAN-kod: 3606481179463

Produktdata

Produktfamilj	Exiway
Produktnamn	Exiway Smartexit Activa
Typ Av Produkt Eller Komponent	Nödutgångsskylt
Enhetsapplikation	EMERGENCY Belysning
Funktion	Självtest
Färg	Vit
Matning	Upprätthållen Non-maintained
Tillgänglig Utrustning	With 4 standard stickers (left/right/down/down)
Färg	Vit
Färg	Vit

Teknisk data

[Us] Driftspänning	230 V
Ljuskälla	LED
Färg På Ljuskälla	Vit
Effektförbrukning I Va	5,61 VA
Effektförbrukning I W	2,77 W
Batterikapacitet	1,5 Ah vid 3,2 V, LiFePO4
Apparatmontering	Utanpåliggande Direkt anslutning Tak Direkt anslutning Flagga Direkt anslutning Hängande vägg Hängande tak
Synlighet Avstånd	26 m
Laddningstid	12 h
Autonomi	1 h 30
Lamptyp	LED 100000 h
Material	Polykarbonat Självslucknande PMMA (polymethyl methacrylate)
Höjd	260 mm
Bredd	190 mm
Djup	45 mm
Produktens Vikt	0,6 kg

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP40
Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Brandtålighet	850 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7,000 cm
Förpackning 1 Bredd	17,500 cm
Förpackning 1 Djup	28,000 cm
Förpackning 1 Vikt	822,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	7
Förpackning 2 Höjd	30,000 cm
Förpackning 2 Bredd	30,000 cm
Förpackning 2 Djup	40,000 cm
Förpackning 2 Vikt	6,173 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	56
Förpackning 3 Höjd	45,000 cm
Förpackning 3 Bredd	80,000 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	61,384 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut