

Produktdatablad

Specifikationer



Personskyddsbrytare, Resi9, 3P+N, 16 A, C-kurva, 300 mA, klass A, brytförmåga 6 kA vid 400 V AC enligt EN61009-2-1

E-nummer:
2165364 R9D65716

EAN-kod: 3606481905307

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCBO
Typ Av Produkt Eller Komponent	Personskyddsbrytare
Antal Poler	3P + N
Neutralledares Placering	Vänster
Antal Skyddade Poler	3
[In] Märkström	16 A
Typ Av Nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Känslighet Läckström	300 mA
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ A
Brytförmåga	6000 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 AC 50 Hz
Kvalitetsmärkning	KEMA

Teknisk data

Enhets Placering I System	Utgående
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue Märkspänning	400 V AC 50 Hz
Magnetisk Utlösningsnivå	5...10 x In
Jordfelsbrytande Teknologi	Spänningsoberoende
[Ui] Isolationsspänning	400 V
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Stötström	250 A
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla 18 mm mellan faser
9Mm Modul	10
Höjd	91 mm
Bredd	90 mm
Djup	70,5 mm
Produktens Vikt	500 g
Färg	Vit
Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	7500 cycles
Anslutningar - Plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...16 mm ² - solid Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...10 mm ² - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...10 mm ² - flexibel med hylsa
Kabelns Skalllängd	13 mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
Jordfelsskydd	Integrerade

Miljö

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Ip-Kapslingsklass	IP20
Föroreningsgrad	2
Överspänningskategori	III
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,8 cm
Förpackning 1 Bredd	11,3 cm
Förpackning 1 Djup	12,6 cm
Förpackning 1 Vikt	567,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	16
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	9,513 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)

Välbefinnandeprestanda

	Kvikksilverfri	
	Rohs-Undantagsinformation	Ja
Reach-Förordning	REACH-Deklaration	
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag	
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.	
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.	