

Produktdatablad

Specifikationer



Jordfelsbrytare, Resi9 XB, 2 P, 25 A, 30 mA, klass F, 230 V AC, tillverkas av återvunnen plast

E-nummer:
2165201 R9R42225

EAN-kod: 3606489596125

Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ Av Produkt Eller Komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Antal Poler	2P
Neutralledares Placering	Vänster
[In] Märkström	25 A
Typ Av Nät	AC
Känslighet Läckström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelsskydd Med Tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare Klass	Typ F
Märkström Bryt- Och Slutkapacitet	Im 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven Kortslutningsström	10 kA
Kvalitetsmärkning	VDE

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue Märkspänning	230 V AC 50 Hz
[Ui] Isolationsspänning	440 V
[Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Lokal Indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad Skenfördelning Kompatibilitet	Botten: Biconnect
9Mm Modul	4
Höjd	81 mm
Bredd	36 mm
Djup	78,5 mm
Produktens Vikt	0,18 kg
Material Kåpa	Återvunnen plast
Färg	Vit

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Mekanisk Livslängd	20000 cycles
Elektrisk Livslängd	10000 cycles
Anslutningar - Plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm² - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm² - solid
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
Ip-Kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Omgivningstemperatur Vid Drift	-25...40 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,0 cm
Förpackning 1 Bredd	3,6 cm
Förpackning 1 Djup	8,5 cm
Förpackning 1 Vikt	220 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	54
Förpackning 2 Höjd	30,0 cm
Förpackning 2 Bredd	30,0 cm
Förpackning 2 Djup	40,0 cm
Förpackning 2 Vikt	12,321 kg
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	432
Förpackning 3 Höjd	44,4 cm
Förpackning 3 Bredd	80 cm
Förpackning 3 Djup	120 cm
Förpackning 3 Vikt	110,568 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder