

Produktdatablad

Specifikationer



APC REDUNDANT SWITCH 3000VA 230V 16A

SU044X163

! Utgått den: 15 juni 2022

! Utgången

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Antal Rackenhet	1HE
Kabellängd	3,66 m
Antal Kablar	1
Tillgänglig Utrustning	Fästen för rackmontering Användarmanual

Mått och vikt

Färg	Kol
Höjd	4,46 cm
Bredd	43,18 cm
Djup	19,06 cm
Produktens Vikt	2,14 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz
Maximal Linjeström	13 A
Ingångsström Gränser	13 A
Lastkapacitet	3000 VA

Utgång

Maximal Total Nätbelastning Per Fas	13 A
Antal Kraftuttag	1 IEC 60309
Antal Kraftuttag	1
Skyddstyp	Effektbrytare

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CSA
Standarder	FCC part 15 klass A UL 1778

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...50 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-5...55 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	7 cm
Förpackning 1 Bredd	47 cm
Förpackning 1 Djup	34,3 cm
Förpackning 1 Vikt	2,814 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--