

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS "VS" 1400 230V

SUVS1400I

! Utgått den: 10 juni 2022

EAN-kod: 3606487072218

! Utgången

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Märkeffekt I Va	1400 VA
Antal Rackenhet	0U
Antal Kablar	1

Batterier & drifttid

Förlängd Reservtid	0
Installerade Batterier	0
Lediga Batterislitsar	0
Antal Utbytesbatterier	1
Ersättningsbatteri	RBC7

Allmänt

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0
Överflödig	No

Mått och vikt

Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två Stolpar Montering	0
Usb-Kompatibel	No

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	1400 VA
Ups Typ	Linjeinteraktiv

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	0,01 cm
Förpackning 1 Bredd	0,01 cm
Förpackning 1 Djup	0,01 cm
Förpackning 1 Vikt	26,308 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	1 års garanti på reparation eller byte
---------	--