

Produktdatablad

Specifikationer



APC Symmetra 8kVA skalbar till 8kVA N+1 220-240V

SY8KI

! Utgått den: 31 dec. 2004

! Service avslutas den: 31 dec. 2015

! Utgången

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Märkeffekt I W	5600 W
Märkeffekt I Va	8000 VA
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
Typ Av Utgångskontakt	Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
Antal Rackenhet	0U
Batterityp	Blybatteri
Erhållen Utrustning	Cd med programvara Användarmanual

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Installerade Batterier	2
Lediga Batterislitsar	0
Normal Återuppladdningstid	2,5 h
Tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Batteriladdningsström (Watt)	688 W rated
Batteri Livslängd	3...5 year(s)
Förlängd Reservtid	1

Allmänt

Antal Effektmodul	3
Antal Förinstallerad Strömmodul	2
Antal Fria Slots Med Kraftmodul	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Antal Fyllda Spår Med Kraftmodul	0
Överflödig	Yes

Mått och vikt

Färg	Beige
Höjd	78,7 cm
Bredd	61 cm
Djup	69 cm
Produktens Vikt	167 kg
Placering (Vid Montage)	Främre
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar
Usb-Kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	45...65 Hz auto-sensing
Antal Ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
Ingångsspänningsgräns	155...276 V
Input Power Factor At Full Load	0,98

Utgång

Maximal Konfigurerbar Effekt (Watt)	5600 W
Harmonisk Distorsion	Mindre än 5 % vid full last
Utgångsfrekvens (Nätsynkroniserad)	47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad 57...63 Hz för 60 Hz nominellt nätsynkroniserad 60 Hz osynkroniserad 50 Hz osynkroniserad
Toppfaktor	Upp till 5 : 1
Ups Typ	Dubbel konvertering online
Wave Type	Sinusvåg
Bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
Effektivitet	91 % (full last)
Maximal Konfigurerbar Effekt I Va	8000 VA

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	C-Tick CE VDE
Standarder	EN 50091-2

Miljökrav

Omgivningstemperatur Vid Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...10000 ft

Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−15...45 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	62 dBA
Värmeavgivning Under Drift	1720 Btu/h

Kommunikation och hantering

Lediga Platser	3
Förinstallerade Smartslot-Kort	Network management card
Alarmfunktion	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Nödstopp (Epo)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	68,986 cm
Förpackning 1 Bredd	60,96 cm
Förpackning 1 Djup	78,74 cm
Förpackning 1 Vikt	216,545 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
---------	---