

Produktdatablad

Specifikationer



Vägguttag, Exxact, 2-vägs, rörelsedetektor, infälld, orienteringsljus, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit

E-nummer: 1820383 WDE002190

EAN-kod : 3606489859985

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld

Teknisk data

Tillgänglig funktion	Movement detector Guide light
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko Med petskydd
Märkström	16 A
Färg	Vit
Ue märkspänning	220...250 V AC 50/60 Hz
Ytbehandling	Blank Obehandlad
Lokal indikering	LED
Färgtemperatur	2800...3200 K
Servicetid i timmar	10000 h (LED)
Valbara mode	Night light Guide light Off
Effektförbrukning i W	1,5 W signalering krets 0,5 W signalering krets stand-by
Detekteringsvinkel	160° horisontell 82° vertikal
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 2 x fas Snabbanslutning: 2 x neutral Snabbanslutning: 4 x jord Snabbanslutning: 4 x isolerad
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS/PC

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kabelns skullängd	11 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	128 mm
Bredd	87 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK04
Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 60598-2-1 IEC 61347-2-13
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	9,0 cm
Förpackning 1 djup	13,6 cm
Förpackning 1 vikt	175,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	36
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,741 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Rekommenderade ersättningsprodukter