



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	USB typ A + vägguttag
Integrerad anslutningstyp	Vägguttag 2 250 V AC 16 A 50/60 Hz 1 USB type A 5 V DC 2.4 A 1 USB type C 5 V DC 3 A
Anslutning kraft	17 W

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Konfiguration av uttagspoler	2P + E with shutter
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Standard uttag	Schuko
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Lokal indikering	LED (orange)laddning:
Färg	White
Ytbehandling	Blank
Ytbehandling	Painted
Typ av förpackning	Låda
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-5...40 °C
Produktens livslängd i timmar	30000 h 15 W
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning: 2 x fas Snabbanslutning: 2 x neutral Snabbanslutning: 4 x jord Snabbanslutning: 4 x isolerad
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	ABS/PC

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Kabelns skallängd	11 mm
Höjd	128 mm
Bredd	87 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljö

Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut