

Produktdatablad

Specifikationer



Väggtagg, Exxact, 1-vägs, jordat, infälld, USB, 2 utgångar, 3,0A, Typ A + C, snabbanslutning, Antracit

E-nummer:
1820365

WDE003174

EAN-kod: 3606489905842

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	USB typ A + vägguttag
Typ Av Usb-Strömförsörjning	USA typ A + C

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal Uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standardbeskrivning För Uttag	Sidjord
Outlet Standard Deviation	Schuko
Uttagstyp	Med petskydd
Märkström	16 A
Integrerad Anslutningstyp	Väggtagg 1 250 V AC, maximal belastningsström: 16 A USB typ A 1 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A USB typ C 1 5 V DC, maximal belastningsström: 3 A
Läge Jordningsfäste	Rakt 0° position
Färg	Antracit
Ytbehandling	Blank
Ytbehandling	Målad
Typ Av Förpackning	Låda
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-20...60 °C
Omgivningstemperatur Vid Drift	-5...40 °C
Produktens Livslängd I Timmar	20000 h 15 W
Anslutningar - Plintar	Snabbanslutning: 3 x
Antal Kablar	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fätrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS + PC
Kabelns Skalllängd	11 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Djup	44 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Standarder	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Miljö

Produktcertifieringar	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Direktiv	2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
Ik-Skyddsgrad	IK04
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,400 cm
Förpackning 1 Bredd	7,400 cm
Förpackning 1 Djup	7,600 cm
Förpackning 1 Vikt	116,000 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	54
Förpackning 2 Höjd	29,800 cm
Förpackning 2 Bredd	28,800 cm
Förpackning 2 Djup	38,400 cm
Förpackning 2 Vikt	6,774 kg

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓ Innehåller Ej Reach Svhc-Ämnen

✓ Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder