

Produktdatablad

Specifikationer



Strömställare, Trend, kors, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, Blisterpack, Polarvit

E-nummer:
1821389 WDE006631

EAN-kod: 3606480330483

Produktdata

Typ Av Produkt Eller Komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Funktion	Kors
Colour	Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet Per Set	1 st

Teknisk data

Teknologityp	Elektromekanisk
Knapp	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Antal Vippor	1
Koppling	[7]
Märkström	16 A
Ue Märkspänning	250 V AC
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Antalet Överkopplingsklämmor	2
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar: insats Med klor
Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO CE SEMKO NEMKO
Ip-Kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande Mått	18 mm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	8,200 cm
Förpackning 1 Bredd	8,200 cm
Förpackning 1 Djup	1,500 cm
Förpackning 1 Vikt	120,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	13,100 cm
Förpackning 2 Bredd	17,200 cm
Förpackning 2 Djup	25,000 cm
Förpackning 2 Vikt	678,000 g
Förpackningstyp 3	P12
Number Of Units In Package 3	720
Förpackning 3 Höjd	80,000 cm
Förpackning 3 Bredd	114,900 cm
Förpackning 3 Djup	120,000 cm
Förpackning 3 Vikt	135,160 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

✓

Innehåller Ej Giftiga Tungmetaller

✓

Kvikksilverfri

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder