

Produktdatablad

Specifikationer



Dimmer, Renova, vrid, LED, 370W, infälld, bakkantstyrd LED 1-200VA, skruvanslutning, Blisterpack, Svart

E-nummer:
1360761 WDE007110

EAN-kod: 3606481056672

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Produktområde	Renova
Typ Av Produkt Eller Komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Dimmer
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Colour	Svart

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruv och klor
Typ Av Dimmer	LED dimmer
Dimmerkontroll	Vrid
Funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Glödlampa230 V Halogenlampa LED-lampa Lågspänningslampor med transformator
Effektområde	glödlampa: 3...370 W glödlampa: 3...370 W lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W halogenlampa: 0...200 W LED-lampa: halogenlampa:
Ue Märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Märkström	10 A vid 230 V AC
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Antal Utgångar	1
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Kabelns Skallängd	6 mm
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Ytbehandling	Blank
Typ Av Förpackning	Blister

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51 mm
Produktens Vikt	0,088 kg
Utskjutande Mått	22 mm

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	5...35 °C
Relativ Fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	CE
Ip-Kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	2,93 cm
Förpackning 1 Bredd	12 cm
Förpackning 1 Djup	18,5 cm
Förpackning 1 Vikt	135 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	12,2 cm
Förpackning 2 Bredd	19,4 cm
Förpackning 2 Djup	26 cm
Förpackning 2 Vikt	825 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number Of Units In Package 3	20
Förpackning 3 Höjd	25,5 cm
Förpackning 3 Bredd	29 cm
Förpackning 3 Djup	39 cm
Förpackning 3 Vikt	3,7 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut